



MASTER LED Strip



Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M

En komplett serie med högkvalitativt ljus som är enhetligt och säkert. Välj det som passar bäst för respektive projekt, från paket med 5 lumen/watt och 4CCT, och njut av pålitlig prestanda utan underhåll

Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Lighting Technology	LED
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	5 år
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Ljusflöde	2 400 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	112,00 lm/W
Färgåtergivningindex	90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	24 V
Initial CLO-energiförbrukning	81 W
Average CLO power consumption	0 W
Effektförbrukning	81 W
Effektfaktor (fraktion)	1
Kabel	Kabel 0,3 m, utan kontakt

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	-
--	---

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja
Styrgränssnitt	beror på driftdonet (1-10 V, DALI...)
Konstant ljusflöde	Ja

Mekanik och armaturhus	
Material i reflektor	-
Total längd	5 000 mm
Total bredd	8 mm
Total höjd	1,3 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	1 x 8 x 5000 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsklass	F
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
EPREL-registreringsnummer	620700

MASTER LED Strip



Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.4578, 0.4101) 3SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Snittlivslängd L70B50	60 000 h
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	10 % (beroende på dimmer, ELV)
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M

Fullständigt produktnamn	Master LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M
Full EOC	871951434464800
Beskrivning av lokal kod	7508800
Beställningsnummer	34464800
Materialnummer (12NC)	929002697902
Lokal kod	7508800
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514344648
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514344655

Måttskiss



Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M

General uniform lighting - MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M

MASTER LED Strip

