



CorePro Vela LED



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais		Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	
Casquilho	E14 [E14]	Segurança fotobiológica de acordo com a norma	RG1
Vida útil nominal	15.000 h		EN 62471
Ciclo de comutação	50.000	Funcionamento e características elétricas	
Tecnologia de iluminação	LED	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Marca CE	Sim	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Consumo de Energia	7 W
Caraterísticas técnicas da luz		Corrente de lâmpada (Nom.)	59 mA
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	Potência equivalente	60 W
Fluxo Luminoso	806 lm	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Designação da cor	Branco quente (WW)	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Fator de potência (Fração)	0.51
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	115,00 lm/W	Tensão (Nom.)	220-240 V
Consistência da cor	<6	Temperatura	
Color rendering index (CRI)	80	T-máxima na caixa (Nom)	87 °C
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Controlos e regulação	
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1	Regulável	Não
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4	Características mecânicas e compartimento	
		Acabamento da lâmpada	Fosca

CorePro Vela LED

Formato da lâmpada	B38
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Número de registo EPREL	453210
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR


Nome do produto completo	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Código do produto completo	871951431296800
Código de encomenda	31296800
N.º material (12NC)	929002972502
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514312968
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8719514312975

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

