



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E14
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	59 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	87 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P48 [P 48 mm]

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453214
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
-------------------------------	--


Nom de produit complet	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
Code EOC	871951431304000
Code de commande	31304000
Code 12NC	929002973102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514313040
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514313057

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Données photométriques



General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

