



# CorePro LEDspot MV



## CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

### Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	460 lm
Ljusstyrka (nom)	800 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	460 lm
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4,9 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	65 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro LEDspot MV

## Mekanik och armaturhus

Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]
----------	-------------------------

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	438111
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
-------------------------	--


Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND
Full EOC	871951430871800
Beskrivning av lokal kod	8296650
Beställningsnummer	30871800
Materialnummer (12NC)	929002981002
Lokal kod	8296650
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514308718
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514308725

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND

