



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [GU10]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	120 °
Ljusflöde	550 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	112,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4,9 W
Lampström (nom)	40 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej

CorePro LEDspot MV

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	438115
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Fullständigt produktnamn	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Full EOC	871951430867100
Beskrivning av lokal kod	8296652



Beställningsnummer	30867100
Materialnummer (12NC)	929002981402
Lokal kod	8296652
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514308671
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514308688

Måttskiss




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

Fotometriska data



General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

CorePro LEDspot MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

