



# Master Value Decorative LED candles and lusters

## MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

Den nya Deco-serien (kronljuslampor och klotlampor) förvandlar ditt hem med en perfekt blandning av ett (varmt) vitt ljus och en minimalistisk belysningsupplevelse. Med väldigt lång livslängd, upp till 90 % energibesparingar, utan synligt flimmer och med omedelbar full ljusstyrka får du även en mjuk och jämn ljusfördelning med en trendig och stilfull charm som skapar en trivsamt miljö.

### Produktdata

Allmän information		Flimmervärde (PstLM)	
Socket	E27		1
Nominell livslängd	15 000 h	Stroboskopisk effekt	0,4
Driftcykel	20 000	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
CE-märkning	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ljusteknik		Effektförbrukning	2,6 W
Färgkod	818 [CCT of 1800K]	Lampström (nom)	14 mA
Ljustöde	136 lm	Motsvarande effekt	15 W
Färgbeteckning	1800	Tändningstid (nom)	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1800 K	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	52 lm/W	Effektfaktor (fraktion)	0,7
Färgbeständighet	<6	Spänning (nom)	220-240 V
Färgåtergivningindex	80	Temperatur	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

# Master Value Decorative LED candles and lusters

T-Case max. (nom)	38 °C
-------------------	-------

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Amber
Material i lampan	Glas
Lampform	P45 [P 45 mm]

## Användning och godkännande


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G
-------------------------	---



Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G
Full EOC	871951431607200
Beskrivning av lokal kod	8296586
Beställningsnummer	31607200
Materialnummer (12NC)	929002983402
Lokal kod	8296586
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514316072
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514316089

## Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G	46 mm	80 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G

# Master Value Decorative LED candles and lusters

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27  
GOLDP45SP G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27  
GOLDP45SP G

