

Classic filament LEDbulbs

LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	818 [CCT of 1800K]
Färgkod	818 [CCT of 1800K]
Spridningsvinkel (nom)	330 °
Ljusflöde	300 lm
Färgbeteckning	1800
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	66 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4,5 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	28 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
T-Case max. (nom)	45 °C

Classic filament LEDbulbs

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Amber
Material i lampan	Glas
Lampform	G200 [G 200 mm]

Användning och godkännande


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
-------------------------	--



Fullständigt produktnamn	LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND
Full EOC	871951431384200
Beskrivning av lokal kod	8296593
Beställningsnummer	31384200
Materialnummer (12NC)	929002983901
Lokal kod	8296593
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514313842
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
EAN/UPC - Hölje	8719514313859

Måttskiss



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND	202 mm	286 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND



Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 28W E27 G200 GOLD ND

