



對於燈效重要的專案而言，這項解決方案無疑更具創意，且易於安裝

CoreLine 面板

第四代 CoreLine 面板傳遞 CoreLine 本身對創新、易於使用和高品質 LED 照明面板的承諾，這一系列的 LED 解決方案能立即直接取代一般照明應用領域的功能性燈具。CoreLine LED 面板的創新多色與流明套件可切換白色燈色、四種流明選項，單一 LED 照明面板一體成形。同時能夠搭配全新連接器，快速而方便地完成安裝。

优点

- 靈活性更大：暖光或冷光，各種用途如辦公室或學校內不同區域的光照程度選擇
- 全新快速接頭，造就簡單更快速的安裝模式
- 藉助節能和更長使用壽命的特性降低運轉成本

特点

- 多色/流明：3000K 和 4000K，單一燈具的輸出範圍從 3400 流明到 4300 流明不等
- L80 長達 125lm/W 和 50,000 小時壽命
- 驅動器範圍：開/關 (PSU)、調光 (DALI) 和整合式無線連線能力 (Interact 已到位 - 搭配全新 Interact Pro 系統)
- 選配版本：緊急照明 (EL) 和 Wieland 連接器 (W)。

应用

- 辦公室 (走廊、工作空間、接待區、會議室、洗手間)
- 零售店面 (超市、時尚、食品)
- 醫療保健 (診間、走廊、工作空間、接待區)
- 教育 (教室、走廊、接待區、工作空間、洗手間)

规格

CoreLine 面板

類型	RC132V (模組尺寸 600 mm 版本) RC133V (模組尺寸 625 mm 版本)
天花板類型	外露 T 形樑天花板
天花板格柵	模組長度尺寸：600 mm 模組長度尺寸：625 mm
光源	不可置換式 LED 模組
電源 (+/-10%)	標準版本：29 W 高流明：34.5 W
光束角	標準版本：90° NOC 版本：120°
光通量	3400-4300 lm
相關色溫	3000 K 4000 K
演色性指數	> 80
中值使用壽命* 50,000 小時的流明維護量	L80

中值使用壽命 50,000 小時的控制驅動裝置故障率	5%
效能環境溫度 Tq	+25 °C
作業溫度範圍	+10 至 +40°C
驅動器	內建
電源電壓	230 或 240 V / 50-60 Hz
材質	外罩：鋼材 光學罩：聚苯乙烯
色彩	白色 (RAL 9003)
連線照明	快速連接器或 Wieland 連接器 (W)
保養	光學模組採永久性密封；不需要清理內部
安裝	個別；置於外露的天花板格柵中 無法完整配線
備註	包含安全標線


Versions




产品详细



Edge View




Dimming (PSD) Driver



Dimming (PSD) Connector

CoreLine 面板

产品详细



PSD backcover Rectangular

