




Una solución de diseño delicado para un aspecto impecable

LED PAR30/PAR20

Las lámparas LED de óptica simple Philips PAR30S con tecnología AirFlux ofrecen una estética de iluminación superior y una eficacia térmica óptima en un diseño elegante y liviano.

Beneficios

- Los colores no perderán intensidad, evita el deterioro de las existencias
- Disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
- Garantía limitada de 5 años**
- ** Para obtener más detalles, consulta: http://www.usa.lighting.philips.com/connect/tools_literature/warranties.wpd

Características


- La óptica comercial reduce el reflejo para mejorar la experiencia del comprador
- 25 000 horas de vida útil nominal promedio*
- PAR30S de 12 W ahorra 63 W en comparación con la halógena PAR30S de 75 W
- 83 IRC que logran una reproducción de color excelente
- Prácticamente no emite UV/IR en el haz
- No contiene mercurio

Aplicaciones




- Ideal para iluminación general y de acentuación en espacios comerciales, de hotelería y oficina.

LED PAR30/PAR20

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
7PAR20/LED/F25/827-822/E26/GL/DIM 120V	63 mm	85.5 mm
7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V	63 mm	85.5 mm

Product	D	C
12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	120.7 mm	134.6 mm
12PAR30S/EXPERTCOLOR/F40/940/DIM	120.7 mm	134.6 mm
12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	94.8 mm	93.1 mm
12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	94.8 mm	93.1 mm

Product	D	C
12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	94.8 mm	116.1 mm
12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	94.8 mm	93.1 mm
12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	94.8 mm	116.1 mm
12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	94.8 mm	116.1 mm

LED PAR30/PAR20

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	60 Hz
Voltaje (nom.)	120 V
Hora de inicio (nom.)	0.5 s

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	E26
-------------------	-----

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
---	------

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
929001285704	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	75 W	12 W
929001285804	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	75 W	12 W
929001341104	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	75 W	12 W
929001286004	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	75 W	12 W
929001286104	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	75 W	12 W

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
929001341004	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	75 W	12 W
929001316504	7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V	50 W	7 W
929001317204	7PAR20/LED/F25/827-822/E26/GL/DIM 120V	50 W	7 W
929001340704	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	75 W	12 W
929001340804	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F40/940/DIM	75 W	12 W

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal (nom.)	Vida útil nominal (horas)	Ciclo de conmutación
929001285704	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	25000 h	25000 h	50000X
929001285804	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	25000 h	25000 h	50000X
929001341104	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	40000 h	40000 h	50000X
929001286004	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	25000 h	25000 h	50000X
929001286104	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	25000 h	25000 h	50000X

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal (nom.)	Vida útil nominal (horas)	Ciclo de conmutación
929001341004	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	40000 h	40000 h	50000X
929001316504	7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V	25000 h	25000 h	-
929001317204	7PAR20/LED/F25/827-822/E26/GL/DIM 120V	25000 h	25000 h	-
929001340704	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	40000 h	40000 h	50000X
929001340804	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F40/940/DIM	40000 h	40000 h	50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (1/2)

LED PAR30/PAR20

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal) (nom.)	Intensidad luminosa (nom.)
929001285704	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	25 °	930	3000 K	90	880 lm	880 lm	4500 cd
929001285804	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	40 °	930	3000 K	90	880 lm	880 lm	2000 cd
929001341104	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	25 °	940	4000 K	95	950 lm	950 lm	4800 cd
929001286004	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	25 °	930	3000 K	90	880 lm	880 lm	4500 cd
929001286104	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	40 °	930	3000 K	90	880 lm	880 lm	2000 cd
929001341004	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	40 °	927	2700 K	95	850 lm	850 lm	1800 cd
929001316504	7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V	25 °	830	3000 K	80	500 lm	500 lm	1500 cd
929001317204	7PAR20/LED/F25/827-822/E26/GL/DIM 120V	25 °	822-827	2200-2700 K	80	500 lm	500 lm	1300 cd
929001340704	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	25 °	940	4000 K	95	950 lm	950 lm	4800 cd
929001340804	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F40/940/DIM	40 °	940	4000 K	95	950 lm	950 lm	2100 cd

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz nominal
929001285704	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	25 °
929001285804	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	40 °
929001341104	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	25 °
929001286004	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	25 °

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz nominal
929001286104	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	40 °
929001341004	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	40 °
929001316504	7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V	25 °
929001317204	7PAR20/LED/F25/827-822/E26/GL/DIM 120V	25 °
929001340704	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	25 °
929001340804	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F40/940/DIM	40 °

Datos técnicos de la luz


Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
929001285704	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	PAR30L
929001285804	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	PAR30L
929001341104	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	PAR30L
929001286004	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F25/930/DIM	PAR30S
929001286104	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/F40/930/DIM	PAR30S

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
929001341004	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	PAR30L
929001316504	7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V	PAR20
929001317204	7PAR20/LED/F25/827-822/E26/GL/DIM 120V	PAR20
929001340704	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	PAR30S
929001340804	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F40/940/DIM	PAR30S


Temperatura

LED PAR30/PAR20


Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001285704	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/ F25/930/DIM	85 °C
929001285804	12PAR30L/EXPERTCOLOR RETAIL/ F40/930/DIM	85 °C
929001341104	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	85 °C
929001286004	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/ F25/930/DIM	90 °C
929001286104	12PAR30S/EXPERTCOLOR RETAIL/ F40/930/DIM	90 °C
929001341004	12PAR30L/EXPERTCOLOR/F40/927/DIM	85 °C
929001316504	7PAR20/LED/F25/830/E26/GL/DIM 120V	90 °C
929001317204	7PAR20/LED/F25/827-822/E26/GL/DIM 120V	82 °C
929001340704	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F25/940/DIM	90 °C
929001340804	12PAR30S/EXPERTCOLOR/F40/940/DIM	90 °C





Accent Diagrams



PAR30L 120V 12-75W 900lm 25D 3000K E26 D




PAR30L 120V 12-75W 900lm 40D 3000K E26 D




PAR30S 120V 12-75W 25D 3000K E26 D WH

LED PAR30/PAR20


Accent Diagrams




PAR30S 120V 12-75W 900lm 40D 3000K E26 D




LEDspot PAR20 7W 830 500lm 25D




LEDspot PAR20 7W 822 827 500lm 25D




PAR30S 12W 950lm 25D 2700K E26



PAR30S 12W 950lm 40D 2700K E26




PAR30L 12W 850lm 40D 2700K E26




PAR30L 12W 950lm 25D 4000K E26


Beam Diagrams



PAR30L 120V 12-75W 900lm 25D 3000K E26 D




PAR30L 120V 12-75W 900lm 40D 3000K E26 D




PAR30S 120V 12-75W 25D 3000K E26 D WH

LED PAR30/PAR20


Beam Diagrams




PAR30S 120V 12-75W 900lm 40D 3000K E26 D




LEDspot PAR20 7W 830 500lm 25D




LEDspot PAR20 7W 822 827 500lm 25D




PAR30S 12W 950lm 25D 2700K E26



PAR30S 12W 950lm 40D 2700K E26



PAR30L 12W 850lm 40D 2700K E26



PAR30L 12W 950lm 25D 4000K E26

