

TUV PL-L - Compacte oplossing voor professionele toepassingen

TUV PL-L

TUV PL-L-lampen zijn compacte UV-C-lampen die een piek op 253,7 nm uitstralen. Door de compacte afmeting van de lamp is een klein systeem en ontwerpflexibiliteit mogelijk. TUV PL-L-lampen leveren bijna een constante UV-opbrengst gedurende de hele levensduur. Dankzij de enkelzijdige lampvoet is het vervangen van de lamp een koud kunstje.

Voordelen

- Gecontroleerde UV-C-opbrengst gedurende de levensduur van de lamp
- Hoog systeemrendement

Kenmerken

- Kortgolvlige UV-straling met een piek op 253,7 nm (UVC)
- Beschermende inwendige coating verzekert constante UV-opbrengst over de hele levensduur van de lamp
- Speciaal lampglas filtert de ozonvormende straling van 185 nm uit
- Versies met een hoge lichtopbrengst bevatten windkoelingscorrectie voor betere prestaties in bewegende lucht, zodat er minder lampen nodig zijn
- Uitvoeringen met hoge opbrengst voor een optimale UV-C-opbrengst per lampenlengte, wat een reductie van het systeemformaat mogelijk maakt
- Waarschuwingssignaal op de lamp geeft aan dat de lamp UV-C uitstraalt

Toepassing

- het doden of inactiveren van bacteria, viri en andere primitieve organismen
- lucht-, water- en oppervlaktedesinfectie in ziekenhuizen, bij bacteriologisch onderzoek en farmaceutische omgevingen, en in de voedingsmiddelenindustrie, zoals bij zuivelbedrijven, brouwerijen en bakkerijen
- desinfectie van drinkwater, rioolwater, zwembadwater, water van airconditioningsystemen, diepvriesopslagplaatsen, verpakkingsmaterialen, enz
- gebruikt in diverse fotochemische processen


Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions



Maatschets



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	390 mm	415 mm	420 mm

TUV PL-L

Algemene informatie

Lampvoet 2G11

Gegevens lichttechniek

Kleuraanduiding -

Kleurcode TUV

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm 2xT16

Keurmerken en classificaties

Kwikhoud (Hg) (nom.) 4,4 mg

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500624925	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	0,375 A	58 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500710345	TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	0,800 A	84 V	67 W

