



新一代 Mains T5 LEDtube 燈管

LEDtube Mains T5

全新推出的 Philips Master LEDtube Mains T5 燈管能讓您輕鬆完成照明專案。使用這款產品，您再也不用擔心驅動器技術。拜獨特設計之賜，Philips MASTER LEDtube Mains T5 能夠直接安裝於使用主電源的燈具中。操作就是這麼簡單，而且無需再安裝其他產品！使用起來安全無虞、可靠，安裝簡便的 Philips MASTER LEDtube Mains T5，具備高節能、低維護成本的長時使用壽命，絕對是替代標準日光燈管的理想選擇。

优点

- 耗電量降低而減少了營運成本
- 使用壽命比傳統燈泡長，維護成本隨著降低
- 既有燈具最快、最輕鬆升級成 LED 技術的方法使用及安裝完全令人安全放心的產品

特点

- 取代既有 T5 燈管以使用主電源連線進行安裝
- 與日光燈管相比更為省電
- 長效使用壽命
- 無汞

应用


- 辦公室照明、商場照明、教育照明、商店照明
- 工業設施與倉庫

LEDtube Mains T5

Versions



二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	15.8 mm	19 mm	1149 mm	1156.1 mm	1163.2 mm
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	15.8 mm	19 mm	1149 mm	1156.1 mm	1163.2 mm

LEDtube Mains T5

應用

能源消耗 kWh/1000 h	17 kWh
能源效益標章 (EEL)	A++

控制調光

可調光	否
-----	---

運作和電氣

輸入頻率	50 至 60 Hz
電壓 (標稱)	100-240 V
功率 (額定)(標稱)	16.5 W
起始時間 (標稱)	0.5 s

基本資訊

接口	G5
正常使用壽命 (標稱)	50000 h
切換週期	200000X

照明科技

光束角 (Nom)	200 °
顯色指數 (Nom)	80
正常使用壽命結束時的燈具流明維持係數 (標稱)	70 %
光通量 (標稱)	2500 lm

機械和殼體

燈泡表層	霧面
燈泡形狀	燈管、雙端

溫度

T 環境 (最大)	45 °C
T 環境 (最小)	-20 °C
T 盒上限 (標稱)	70 °C
T 儲存 (最大)	65 °C
T 儲存 (最小)	-40 °C

照明科技

Order Code	Full Product Name	色碼	相關色溫 (標稱)
929002421008	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	840	4000 K
929002421108	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	865	6500 K

