



# Projecteur GreenSpace Accent Gen1

ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED Module, system flux 3900 lm, Blanc premium avec IRC  $\geq 90$ , Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), Faisceau extensif, Blanc

La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les enseignes à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le projecteur GreenSpace Accent est disponible pour une installation sur rail 3 allumages et bénéficie d'un large choix de flux lumineux et faisceaux. Le GreenSpace Accent Projecteur, avec son design soigné et compact, s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.

## Données du produit

| Informations générales       |  |
|------------------------------|--|
| Code famille lampe           | LED39S [LED Module, system flux 3900 lm] |
| Source lumineuse remplaçable | Non                                      |
| Nombre d'appareillages       | 1 unité                                  |
| Driver inclus                | Oui                                      |

## Remarques

\*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par

# Projecteur GreenSpace Accent Gen1

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10. |
| Code famille de produits  | ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]  |
| Type de lampe             | LED   |
| Marquage CE               | Oui   |
| Garantie                  | 5 ans   |
| Inflammabilité            | Pour montage sur surfaces normalement inflammables  |
| Marquage ENEC             | Marquage ENEC   |
| Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 5 s   |
| Conforme à RoHS           | Oui   |

## Données techniques de l'éclairage

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Flux lumineux  | 3 900 lm                    |
| Température de couleur corrélée (nom.)               | 3000 K                      |
| Efficacité lumineuse (nominale)                      | 101,2987012987013 lm/W      |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | ≥90                         |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                |
| Température de couleur                               | Blanc premium avec IRC ≥ 90 |
| Type d'optique                                       | Faisceau extensif           |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire        | 38°                         |
| Indice UGR   | Not applicable              |

## Fonctionnement et électricité

|   |             |
|---|-------------|
| Tension d'entrée                                  | 220-240 V   |
| Fréquence linéaire                                | 50 to 60 Hz |
| Courant d'appel                                   | 24,9 A      |
| Durée courant d'appel                             | 0,186 ms    |
| Consommation électrique                           | 38,5 W      |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.9         |
| Connexion   | -           |
| Câble   | -           |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 27          |

## Température

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Gamme de températures ambiantes | +10 à +40 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Commandes et gradation

|   |   |
|---|---|
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Oui   |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt) |
| Interface de commande                                     | DALI  |
| Flux lumineux constant                                    | Non   |

## Mécanique et boîtier

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Matériaux du corps | Aluminium |
|--------------------|-----------|

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Matériaux du réflecteur                     | Revêtu en aluminium et polycarbonate |
| Matériaux optiques                          | Polycarbonate                        |
| Matériaux du cache optique/de la lentille   | Polyméthacrylate de méthyle          |
| Matériaux de fixation                       | Polyamide                            |
| Couleur du corps                            | Blanc                                |
| Finition du cache optique/de la lentille    | Transparent                          |
| Longueur totale                             | 182 mm                               |
| Largeur totale                              | 114 mm                               |
| Hauteur totale                              | 193 mm                               |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 193 x 114 x 182 mm                   |

## Approbation et application

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Indice de protection                   | IP20 [Protection des doigts] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0.2 J standard]        |
| Classe de protection CEI               | Classe de sécurité II        |

## Performances initiales

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tolérance de flux lumineux           | +/-10%              |
| Chromaticité initiale                | (0.42, 0.39) SDCM<3 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10%              |

## Durées de vie (conformes IES)

|   |     |
|---|-----|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                | L80 |

## Conditions d'application

|  |       |
|--|-------|
| Performance température ambiante Tq    | 25 °C |
| Niveau de gradation maximal            | 1%    |
| Convient pour la commutation aléatoire | Oui   |

## Données du produit

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit de la commande | ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH |
| Nom de produit complet        | ST320T LED39S/PW930 PSD-VLC WB WH |
| Code EOC                      | 871869917282400                   |
| Code de commande              | 17282400                          |
| Code 12NC                     | 910500459790                      |
| Quantité par pack             | 1                                 |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8718699172824                     |
| Conditionnement par carton    | 1                                 |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8718699172824                     |

# Projecteur GreenSpace Accent Gen1

## Schéma dimensionnel

