



Cleanroom LED

CR434B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI

Led Cleanroom mod. 600 lay-in, LED Module 8800 lm, 940 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Optique à microlentilles acrylate, Connecteur à poussoir 5 pôles

Spécialement conçus pour l'éclairage de tout type de salles blanches, ces encastrés proposent un large choix de lampes, ballasts et optiques. Son indice de protection IP65 en fait une solution adaptée aux différentes contraintes d'étanchéité et d'empoussièrement, jusqu'à un niveau d'hygiène très élevé. Son optique double-parabole GTL en fait une solution à la fois confortable et performante.

Données du produit

Informations générales		Code famille de produits	
Code famille lampe	LED88 [LED Module 8800 lm]		CR434B [Led Cleanroom mod. 600 lay-in]
Culot	- [-]	Type de lampe	LED
Source lumineuse remplaçable	Non	Valeur ajoutée	Premium
Nombre d'appareillages	1 unité	Marquage CE	Oui
Driver inclus	Oui	Garantie	5 ans
Remarques	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.	Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
		Marquage ENEC	-
		Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
		Conforme à RoHS	Oui
Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
		Flux lumineux	6 300 lm
		Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
		Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W
		Indice de rendu de couleur (IRC)	≥90

Cleanroom LED

Température de couleur	940 blanc neutre
Type d'optique	-
Type de cache optique/de lentille	Optique à microlentilles acrylate
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°
Indice UGR	19

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	4,5 A
Durée courant d'appel	1 ms
Consommation électrique	56 W
Facteur de puissance (fraction)	0.95
Connexion	Connecteur à poussoir 5 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI
Interface de commande	DALI
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Matériaux optiques	-
Matériaux du cache optique/de la lentille	Acrylate
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Texturé
Longueur totale	596 mm
Largeur totale	596 mm
Hauteur totale	74 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	74 x 596 x 596 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP64/65 Protection contre la pénétration de poussière, résistance aux éclaboussures/jets d'eau
Protection contre les chocs mécaniques	IK02/05
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	1%
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Données du produit

Nom du produit de la commande	CR434B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI
Nom de produit complet	CR434B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI
Code EOC	871794311134300
Code de commande	11134300
Code 12NC	910502032303
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8717943111343
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8717943111343

Cleanroom LED

Schéma dimensionnel

