



LuxSpace, surface mounted

DN571C LED20S/840 PSU-E C WH

LuxSpace, surface mounted, Surface-mounted, 14.8 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, IP20

Os clientes procuram otimizar todos os recursos que possuem e tal implica não só os custos de funcionamento (energia, etc.) como também os recursos humanos disponíveis. A poupança de energia é, portanto, uma prioridade; contudo não deverá ter um efeito negativo no bem-estar dos funcionários, que necessitam de um ambiente agradável para serem mais produtivos, nem nos clientes, que pretendem desfrutar da experiência de compra. LuxSpace oferece a combinação perfeita entre eficiência, conforto da luz e design, sem comprometer o desempenho da iluminação (restituição cromática e uniformidade de cor). Disponibiliza várias opções para criar o ambiente pretendido, independentemente da aplicação.


Dados do produto

Informações gerais		Características técnicas da luz	
Fonte de luz substituível	Não	Marca ENEC	Marca ENEC
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 5 s
Driver incluído	Sim	Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Código da família de produtos	DN571C [LUXSPACE 2 COMPACT DEEP]		
Tecnologia de iluminação	LED	Fluxo Luminoso	2.200 lm
Escala de valor	Especificação	Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Marca CE	Sim	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	149 lm/W
Período de garantia	5 anos	Color rendering index (CRI)	>80
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Cor da fonte de luz	840 branco neutro
		Tipo de ótica	-
		Difusão do feixe de luz da luminária	75°

LuxSpace, surface mounted

Classificação de encandeamento unificada CEN 19	
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	16 A
Tempo de irrupção	0,195 ms
Consumo de Energia	14,8 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe e gancho
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	24
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	+10 a +25 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado)
Interface de controlo	-
Fluxo luminoso constante	Não
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio fundido
Material refletor	Polycarbonato revestido a alumínio
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	-
Acabamento do refletor	Refletor de alto brilho
Altura total	215 mm
Diâmetro global	250 mm

Desenho dimensional



Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classificação de sustentabilidade	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <2
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L90
Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DN571C LED20S/840 PSU-E C WH
Nome do produto completo	DN571C LED20S/840 PSU-E C WH
Código do produto completo	871869997091800
Código de encomenda	97091800
N.º material (12NC)	910505100962
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699970918
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718699970918

LuxSpace, surface mounted

