



Maxos TL5 Rails

4MX656 493 7x2.5 WH

MAXOS TST5, Blanc

Le rail remplit deux fonctions : tout d'abord, il fournit un rail de montage en ligne robuste sur lequel fixer les unités électriques et il offre ensuite un boîtier pour les câbles électriques alimentant les unités. Toutes les sections de rail sont en acier galvanisé à chaud, avec une finition blanche ou argentée. Elles sont proposées en longueurs spéciales TL5 de 1, 2 et 3 unités électriques 49 W (35 W/80 W) et 54 W (28 W). Un câble en nappe (5 ou 7 connecteurs) ou deux câbles en nappe (2 x 5 ou 2 x 7 connecteurs) sont intégrés au rail et garantissent (en combinaison avec un interrupteur de sélection de phase intégré et blocs de contact) un câblage sûr et correct. Le câble à 7connecteurs est employé pour intégrer la gradation de lumière ou un éclairage de secours avec les unités électriques dotées de packs de batterie de secours. Le double câblage (2 x 5 ou 2 x 7 connecteurs) est requis pour fournir aux unités électriques une alimentation complètement séparée. Le double câblage est principalement utilisé pour l'éclairage de secours par des batteries centrales de secours ou une commutation séparée. Par conséquent, aucun bloc contact supplémentaire n'est requis. Pour les lignes lumineuses suspendues, les sections de rail sont connectées en se servant du connecteur électrique intégré et d'un raccord mécanique externe robuste (accessoire). Les lignes lumineuses apparentes utilisent le même connecteur électrique intégré et un coupleur interne (accessoire). Sur la partie supérieure du rail des operculables spéciaux autorisent l'entrée du câble partout où nécessaire. Le rail est disponible avec une gamme complète d'éléments interchangeables optimisant la flexibilité. La stabilité exceptionnelle des sections et des pièces de mise en ligne permettent des intervalles de suspension de 3,4 à 5 m. Les accessoires de base des rails Maxos TL-D peuvent également être utilisés pour les rails TL5.

Données du produit

Maxos TL5 Rails

Informations générales

| | |
|--------------------------|--|
| Code famille de produits | 4MX656 [MAXOS TST5] |
| Inflammabilité | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Marquage ENEC | Marquage ENEC |

Mécanique et boîtier

| | |
|------------------|----------|
| Couleur du corps | Blanc |
| Longueur totale | 4 437 mm |

Approbation et application

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Indice de protection | IP20 [Protection des doigts] |
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité I |

Données du produit

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nom du produit de la commande | 4MX656 493 7x2.5 WH |
| Nom de produit complet | 4MX656 493 7x2.5 WH |
| Code EOC | 403073258366999 |
| Code de commande | 58366999 |
| Code 12NC | 910630127326 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 4030732583669 |
| Conditionnement par carton | 2 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 4030732198412 |

Schéma dimensionnel

