



# Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

## ECP330 SON-T600W 230-240V FU

GearUnits, SON-T, 600 W, 642 W

Philips est l'une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d'une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d'un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorçeurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d'une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des événements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.

### Données du produit

Informations générales		Nombre d'appareillages	
Code famille lampe	SON-T [SON-T]		1 unité
		Appareillage	CONV [Classique]

## Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

Code famille de produits	ECP330 [GearUnits]
Valeur ajoutée	Performance
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	-

### Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	230 à 240 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Consommation électrique	600 642 W
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles

### Température

Gamme de températures ambiantes	-30 à +55 °C
---------------------------------	--------------

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

### Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Aluminium
--------------------	-----------

Couleur du corps	Argent
------------------	--------

### Approbation et application

Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]
Classe énergétique	A3

### Données du produit

Nom du produit de la commande	ECP330 SON-T600W 230-240V FU
Nom de produit complet	ECP330 SON-T600W 230-240V FU
Code EOC	871829106280600
Code de commande	06280600
Code 12NC	910925726412
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291062806
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291062806

## Schéma dimensionnel

