



Selenium

SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60

Selenium LED, SON-T, 100 W, 70 W, Klasa bezpieczeństwa II, Szyba płaska, Chronosense, Uniwersalne dla średnicy 48–60 mm

Selenium SGP340 to efektywna i ergonomiczna oprawa oświetlenia drogowego. Jej nowoczesny, opływowy kształt umożliwia integrację z dowolnym otoczeniem. Selenium zawiera fasetonowy odbłyśnik T-POT zapewniający doskonałe parametry optyczne. Układ redukcji mocy przy użyciu autonomicznego przełącznika umożliwia oszczędzanie energii. Selenium nadaje się do montażu bocznego lub na szczycie słupa pod trzema kątami, co umożliwia optymalną instalację (0, 5, 15°).

Dane produktu


Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	SON-T [SON-T]
Podstawa-nasadka	E40 [E40]
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]
Fotokomórka	-
Rodzina produktów	BGP340 [Selenium LED]
Sterownik wbudowany	Chronosense
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Dane techniczne oświetlenia	
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	5°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Typ klosza	Szyba płaska

Typ optyki na zewnątrz	Otwarty T-POT
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Zużycie energii	100 70 W
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Urządzenie montażowe	Uniwersalne dla średnicy 48–60 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60
Pełna nazwa produktu	SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60
Full EOC	871829106240000
Kod zamówienia	06240000

Materiał Nr (12NC)	910925732812
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291062400
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718291062400

Rysunki techniczne



Product
SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60

