



Maxos Fusion

LL646T 7 WH

Maxos fusion Rail, Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Informations générales		Marquage ENEC	
Source lumineuse remplaçable	Non	Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Driver inclus	Non	Conforme à RoHS	Oui
Couleur des accessoires	Blanc	Fonctionnement et électricité	
Code famille de produits	LL646T [Maxos fusion Rail]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Valeur ajoutée	Premium	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Marquage CE	Marquage CE	Connexion	Connecteur interne
Garantie	5 ans		
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables		

Maxos Fusion

Température

Gamme de températures ambiantes -10 à +35 °C

Mécanique et boîtier

Matériaux de fixation Acier inoxydable
Couleur du corps Blanc
Longueur totale 4 552 mm
Largeur totale 62 mm
Hauteur totale 42 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 42 x 62 x 4552 mm
Matériaux Acier

Approbation et application

Indice de protection IP54 [Protection contre l'accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures]

Protection contre les chocs mécaniques IK02 [0,2 J standard]

Classe de protection CEI Classe de sécurité I

Données du produit

Nom du produit de la commande LL646T 7 WH
Nom de produit complet LL646T 7 WH
Code EOC 871869639759699
Code de commande 39759699
Code 12NC 910925864279
Quantité par pack 1
Code EAN – Produit/Boîte 8718696397596
Conditionnement par carton 10
Codes EAN/UPC – Boîte 8718696383971

Schéma dimensionnel

