



CoreLine Downlight

DN140B LED20S/840 PSU WR P16

CoreLine Downlight, 19 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K, Vit reflektor, Frostad, IP20

CoreLine Downlight-sortimentet med infällda armaturer är designade för att ersätta CFL-ni/CFL-i-baserade downlights. Deras attraktiva TCO hjälper kunder att byta till LED. Armaturerna ger ett naturligt ljus som lämpar sig för allmänbelysning. De ger omedelbara energibesparingar och har mycket längre livstid, och är därför ett kostnadseffektivt och miljövänligt val. Armaturerna är enkla att installera tack vare de standardiserade storlekarna på utskärningen samt tryckanslutningen. Interact Ready-armaturerna med inbyggd trådlös kommunikation kan användas med Interact gateways, sensorer och programvara.

Produktdata

Allmän information		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Utbytbar ljuskälla	Nej	ENEC-märkning	-
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
Driftdon ingår	Ja	EU RoHS-kompatibel	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.		
Lighting Technology	LED	Ljusteknik	
Värdegrappa	Prestanda	Ljusflöde	2 200 lm
CE-märkning	Ja	Mättad röd (R9)	<50
Garantitid	5 år	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	119 lm/W
		Färgåtergivningsindex	≥80
		Flimmervärde (PstLM)	1
		Stroboskopisk effekt	0,4
		Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
		Ljuskällans färg	840 neutralvit

CoreLine Downlight

Optiktyp	-
Armaturens ljusstrålefördelning	60°
Enhetlig bländmärkning	25
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Slutlig CLO-energiförbrukning	- W
Ingående ström	2,2 A
Ingåendetid	0,045 ms
Effektförbrukning	19 W
Effektfaktor (fraktion)	0.95
Anslutning	6-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad
Reflektorns ytbehandling	Vit reflektor
Total höjd	105 mm
Total diameter	216 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.380,0.377) SDCM≤5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	1 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L70
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6
Fullständigt produktnamn	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6
Full EOC	871016332585900
Beskrivning av lokal kod	7464413
Beställningsnummer	32585900
Materialnummer (12NC)	911401631505
Lokal kod	7464413
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8710163325859
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8710163334776

CoreLine Downlight

Måttskiss

