



UniPoint

BGP312 5LED 4000K WB GG

UniPoint, 595 lm, 10 W, 840 neutral white, Sudut berkas cahaya lebar 42°, 40°, Keamanan kelas III, Penetapan sekrup Allen

UniPoint is didesain untuk menghasilkan pencahayaan aksen dan umum sekaligus menyembunyikan bodi perangkat, memungkinkan hanya cahaya yang akan terpancarkan. Desain ini dapat digunakan untuk mengubah sekitar dengan menambahkan efek halus dan kontras dramatis. Alat ini juga dilengkapi fitur seperti efisiensi energi, kualitas kromatis, dan miniaturisasi. Kami menjamin keandalan luar biasa dan ketahanan tingkat tinggi terhadap kondisi cuaca dan vandalisme

Product data

Informasi Umum		Tipe penutup optik	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak	Penyebaran sinar lampu luminer	40°
Driver tercakup	Tidak	Jenis optik di luar ruangan	Sudut berkas cahaya lebar 42°
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Teknologi Pencahayaan	LED	Tegangan Masuk	24 DC V
Tanda CE	Tanda CE	Frekuensi Garis	45 to 66 Hz
Periode garansi	3 tahun	Lonjakan arus	1 A
Sesuai EU RoHS	Ya	Waktu masuk tiba-tiba	10 ms
Teknis Lampu		Konsumsi Daya	10 W
Flux Cahaya	595 lm	Faktor Daya (Fraksi)	0.97
Sudut kemiringan standar tiang	-	Koneksi	Kabel/kawat
Sudut kemiringan standar entri samping	-	Kabel	Kabel tanpa konektor 2 pin
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Suhu	
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	59 lm/W	Kisaran suhu ambien	-40 hingga +45 °C
Indeks renderasi warna (CRI)	>75		
Warna sumber cahaya	840 neutral white		

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/transformator	Trafo elektronik
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Kaca
Material penutup optik	Kaca
Warna Housing	Abu-abu gelap
Perangkat pemasangan	Penetapan sekrup Allen
Bentuk penutup optik	Kerucut
Lapisan penutup optik	Tekstur
Panjang keseluruhan	123,5 mm
Tinggi keseluruhan	95 mm
Diameter keseluruhan	90 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]

Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BGP312 5LED 4000K WB GG
Nama lengkap produk	BGP312 5LED 4000K WB GG
Kode produk lengkap	871951494822899
Kode urutan	911401711702
No. Material (12NC)	911401711702
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514948228
Numerator - Pak per kotak bagian luar	9
EAN/UPC - Kantung	8719514948228

Dimensional drawing

