



Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren

WT050C 1xTLED L1500

Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren, L1500 mm, IP65, IK08

Die Ledinaire Feuchtraumleuchte, als 1- oder 2-lampiges Leergehäuse ausgeführt, ermöglicht die individuelle Auswahl der für die Anwendung passenden T8-LEDtube(s). Sie verbindet die hohen Qualitätsniveaus von Philips mit einem attraktiven Preis.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Netzfrequenz	
Winkel	-	Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Zubehörfarbe	Weiß	Mechanik und Gehäuse	
Value Ladder	Good	Gesamte Länge	1.580 mm
Lichttechnische Daten		Gesamte Breite	70 mm
Farbwiedergabeindex (CRI)	-	Gesamte Höhe	84 mm
Abstrahlungswinkel Leuchte	-	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	84 x 70 x 1580 mm
Betrieb und Elektrik		Material	Polykarbonat
Eingangsspannung	220 bis 240 V		

Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren

Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Produktdaten

Bestell-Produktname	WT050C 1xTLED L1500
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT050C 1xTLED L1500

Gesamt-Produktcode	871016336604399
Bestellcode	36604399
Material-Nr. (12NC)	911401807581
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163366043
Zähler - Pakete pro Außenkarton	9
EAN Umverpackung	8710163366203

Abmessungsskizzen

WT050C L1500 1 Tube

