



Smartbright Waterproof G2

WT066C CW LED36 L1200 PSU FW

Smartbright Waterproof G2, 40 W, 3600 lm, 6500 K, 120°

SmartBright Waterproof G2 là sản phẩm cải tiến của SmartBright Waterproof G1, có thể được sử dụng để thay thế đèn chống nước truyền thống với bóng đèn huỳnh quang hoặc đèn tuýp LED, cung cấp chất lượng ánh sáng cùng với khả năng tiết kiệm năng lượng và chi phí bảo trì đáng kể. Bộ đèn này cùng với các bộ phận của nó được thiết kế cho cả ứng dụng trong nhà và nửa ngoài trời (vỏ và thấu kính khuếch tán làm từ vật liệu PC chống UV), đây là giải pháp chiếu sáng lý tưởng cho mái che, ngành thực phẩm, ga-ra đỗ xe, bãi rửa xe. Hơn nữa, SmartBright Waterproof G2 cũng không cần bảo dưỡng nhờ thiết kế lắp liền, kín trong toàn bộ vòng đời với tuổi thọ đáng tin cậy 25.000 giờ.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Thông tin kỹ thuật về đèn	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Quang thông	3.600 lm
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	90 lm/W
Loại nguồn sáng	LED	Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Dấu CE	Dấu CE	Góc chiếu của nguồn sáng	- °
Thời hạn bảo hành	3 năm	Màu sắc nguồn sáng	Ánh sáng trắng mát
Ký hiệu tính dễ cháy	-	Loại quang	Đối xứng
Dấu ENEC	-	Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate trắng đục
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 750°C, thời lượng 5 giây	Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	120°
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Vận hành và điện	
		Điện áp đầu vào	220 đến 240 V

Smartbright Waterproof G2

Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	12,5 A
Thời gian khởi động	0,1 ms
Mức tiêu thụ điện	40 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	Dây điện/cáp bay
Cáp	Cáp 0,3 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	45

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-30 đến +45°C
---------------------------	---------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Polycarbonate
Vật liệu đèn phản chiếu	Thép
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Thép không gỉ
Màu vỏ đèn	Xám và trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Chiều dài tổng thể	1.226 mm
Chiều rộng tổng thể	68 mm
Chiều cao tổng thể	60 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	60 x 68 x 1226 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM<5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Hiệu suất theo thời gian (Tuần thử IEC)

Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ	0,0022 %
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	25.000 h
Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	17.500 h
Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50	8.100 h


Điều kiện ứng dụng

Độ mờ tối đa	Không áp dụng
--------------	---------------

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	WT066C CW LED36 L1200 PSU FW
Tên sản phẩm đầy đủ	WT066C CW LED36 L1200 PSU FW
Mã sản phẩm đầy đủ	871016331193799
Mã đơn hàng	911401825197
Số vật liệu (12NC)	911401825197
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163311937
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4
EAN/UPC - Vỏ	8710163312231

Bản vẽ kích thước



Smartbright Waterproof G2

