



Ledinaire Recessed

RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC

Ledinaire Recessed, 40 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K

Uppoasennettava Philips Ledinaire (RC060B) on suosittujen ledivalaisten tuoteryhmä, joka tarjoaa korkeaa Philips-laatua kilpailukykyiseen hintaan. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia uppoasennettavia Ledinaire-ledivalaisimia on saatavilla eri mittaisina välillä 600x600 mm – 300x1 200 mm. Siksi uppoasennettavat Ledinaire Recessed -ledipaneelit soveltuvat erinomaisesti monenlaisiin käyttökohteisiin luokkahuoneista käytäviin – juuri tarpeidesi mukaan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	-
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	4 000 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Välkyntäarvo (PstLM)	1


Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6
Valonlähteen keilakulma	110 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Keilakulma 110°
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Häikäisyindeksi	25
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
KytKentävirtasysäys	9,68 A
KytKentäaika	0,075 ms
Virrankulutus	40 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	24

Ledinaire Recessed

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polymetyylimetakrylaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	41 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	41 x 597 x 597 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.3 J]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	SDCM<5

Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,005 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	8 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L75
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöajan aikana*	L65
Käyttökohteiden olosuhteet	
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC
Koko tuotenimi	RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC
Full EOC	871016335040000
Paikallisen koodin kuvaus	4250727
Tilauuskoodi	35040000
Tuotekoodi (12NC)	911401842380
Paikallinen koodi	4250727
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8710163350400
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8710163350400

Mittapiirros



Ledinaire Recessed

