



Vaya Flood HP

BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 90 CE CQC

48 pcs - LED High Brightness - Faisceau extensif 90°

Vaya Flood HP est un projecteur blanc ou à variation de couleur, fiable et rentable, conçu pour les installations extérieures à grande échelle. Les niveaux de lumière atteints par ce luminaire compact le rendent idéal pour une foule d'applications d'éclairage rasant et de projection, tant en couleurs statiques que dynamiques. L'alimentation et le contrôle DMX512 intégrés en font un produit facile à utiliser avec des contrôleurs DMX Philips ou tiers.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	48 [48 pcs]
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]
Température de couleur	Blanc chaud
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	FG [Verre plat]
Faisceau du luminaire	90°
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Description du type	No
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Marquage UL	Non
Marquage CQC	CQC-mark
Durée de vie à 70% du flux lumineux	50000 h
Optic type outdoor	Faisceau extensif 90°
Marquage PSE	Non
Marquage RoHS	-
Marquage DEEE	-

Angle	90°
-------	-----

Photométries et Colorimétries	
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Caractéristiques électriques	
---	---
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Gestion et gradation	
---	---
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
---	---
Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Constitution de l'optique	Verre
Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé

Vaya Flood HP

Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Commande	Gris foncé

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	9700 lm
Température de couleur corr. initiale	2700 K
Température Indice de rendu des couleurs	80

Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	37000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	37000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	18000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	18000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +40°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829163549999
Désignation Produit	BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 90 CE CQC
Code barre produit (EAN)	8718291635499
Code de commande	63549999
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	2
Code industriel (12NC)	912400130404
Poids net (pièce)	7,600 kg



Schéma dimensionnel



Vaya

