



Vaya Flood LP

BCP432 4000 100-240 90 CE CQC PSE

Faisceau extensif 90°

Vaya Flood LP (gen2) est un projecteur d'éclairage LED fiable et économique, conçu pour un usage intérieur comme extérieur qui, moyennant un investissement initial minime, offre un nombre exceptionnel de possibilités de création d'effets de lumière d'accentuation, de projection et de lumière rasante extrêmement accrocheurs. Un large choix d'angles d'ouverture du faisceau et d'options de couleur permet de donner vie aux monuments avec des couleurs statiques ou dynamiques. Avec sa couverture lumineuse étendue et son efficacité élevée, ce projecteur compact et robuste est véritablement à part. Grâce à son alimentation intégrée et son angle d'inclinaison ajustable, ce projecteur polyvalent est simple d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Tension d'entrée	100 à 240 V
Température de couleur	Blanc neutre	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui	Gestion et gradation	
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Intensité réglable	Oui
Faisceau du luminaire	90°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Matériaux et finitions	
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Marquage CQC	CQC-mark	Constitution de l'optique	Verre
Optic type outdoor	Faisceau extensif 90°	Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Marquage PSE	PSE mark	Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Angle	90°	Finition de cache optique/lentille	Transparent
		Commande	Gris foncé

Vaya Flood LP

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	---

Code de protection contre les chocs mécaniques IK06 [1 J]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur corr. initiale 4000 K

Température Indice de rendu des couleurs 82

Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated 71000

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported 60000

Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated 71000

Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported 60000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated 45000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported 45000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated 45000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported 45000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated 23000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported 23000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated 23000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported 23000

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -40 à +40°C

Données logistiques

Code de produit complet 871829164959599

Désignation Produit BCP432 4000 100-240 90 CE CQC
PSE

Code barre produit (EAN) 8718291649595

Code de commande 64959599

Unité d'emballage 1


Conditionnement par carton 4

Code industriel (12NC) 912400133963

Poids net (pièce) 2,770 kg



Schéma dimensionnel



Vaya

