



Vaya Flood MP

BCP435 2700 220-240 40 CE CQC

Faisceau semi-intensif - 40°

Vaya Flood MP (gen2) est un projecteur d'éclairage LED fiable et économique, conçu pour un usage extérieur qui, moyennant un investissement initial minime, offre un nombre exceptionnel de possibilités de création d'effets de lumière d'accentuation, de projection et de lumière rasante extrêmement accrocheurs. Un large choix d'angles d'ouverture du faisceau et d'options de couleur permet de donner vie aux monuments avec des couleurs statiques ou dynamiques. Avec sa couverture lumineuse étendue et son efficacité élevée, ce projecteur compact et robuste est véritablement à part. Grâce à son alimentation intégrée et son angle d'inclinaison ajustable, ce projecteur polyvalent est simple d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Fréquence d'entrée	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	50 à 60 Hz	
Température de couleur	Blanc froid	Gestion et gradation	
Source lumineuse de substitution	Non	Intensité réglable	Oui
Driver inclus	Oui	Matériaux et finitions	
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Constitution de l'optique	Verre
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux cache optique/lentille	Verre
Marquage CQC	CQC-mark	Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Optic type outdoor	Faisceau semi-intensif 40°	Finition de cache optique/lentille	Transparent
Marquage PSE	Non	Commande	Gris foncé
Angle	40°		
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	220 à 240 V		

Vaya Flood MP

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	---

Code de protection contre les chocs mécaniques IK06 [1 J]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur corr. initiale 2700 K

Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated 100000

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported 60000

Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated 71000

Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported 60000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated 100000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported 60000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated 45000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported 45000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated 74000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported 60000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated 23000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported 23000

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -40 à +40°C

Données logistiques

Code de produit complet 871829138610099

Désignation Produit BCP435 2700 220-240 40 CE CQC

Code barre produit (EAN) 8718291386100

Code de commande 38610099

Unité d'emballage 1


Conditionnement par carton 2

Code industriel (12NC) 912400134034

Poids net (pièce) 5,720 kg



Schéma dimensionnel



Vaya

