



CoreLine Incasso Spot

RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH

CoreLine Incasso Spot, 15 W, 1200 lm, 3000 K, Analogica, Ottica 36°, Bianco RAL9010

CoreLine Recessed Spot è una gamma a incasso ideale per la sostituzione degli apparecchi con lampade alogene. L'aspetto simile alle soluzioni tradizionali e l'ottimo rapporto qualità prezzo, consentono di effettuare in modo semplice e veloce il passaggio alla tecnologia LED. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni d'illuminazione d'accento, nonché un risparmio energetico immediato e una durata nettamente superiore, il tutto nel rispetto dell'ambiente. Grazie ai connettori push-in, l'installazione è rapida e semplice.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Periodo di garanzia	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Periodo di garanzia	5 anni
Numero di riduttori	1 unità	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Driver incluso	Sì	Marchio ENEC	-
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Lighting Technology	LED	Conformità a RoHS EU	Sì
Tier	Performance	Dati tecnici di illuminazione	
Marchio CE	Sì	Flusso luminoso	1.200 lm
		Temperatura del colore correlata	3000 K
		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W
		Indice di resa cromatica (CRI)	85
		Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	36 °
		Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo

CoreLine Incasso Spot

Tipo di ottica	Ottica 36°
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	36°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	22
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	7 A
Tempo di spunto	500 ms
Consumo energetico	15 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore 6 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	40
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con regolazione
Controlli e interfacce	Analogica
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Policarbonato
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile
Colore alloggiamento	Bianco RAL9010
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Altezza complessiva	59,5 mm
Diametro complessivo	95 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]

Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L70
Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	10%
Adatto per la commutazione casuale	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH
Nome completo prodotto	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH
Full EOC	871869938421099
Descrizione codice locale	38421099
Codice d'ordine	38421099
Codice materiale (12NC)	912401483043
Codice locale	38421099
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699384210
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	18
EAN/UPC - Case	8718699384296



CoreLine Incasso Spot

Disegno tecnico

