



# Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

## BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H

### Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Nom de produit complet	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	872790088701300
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	88701300
Câblage		Code 12NC	913700278026
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8711500881588
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8727900887013
Nom du produit de la commande	BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134		

## Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BC2-134					

