



Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Nom de produit complet	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	872790088703700
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	88703700
Câblage		Code 12NC	913700278226
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8711500881595
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8727900887037
Nom du produit de la commande	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160		

Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

