



# HeavyDuty- Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz



Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	
Eingangsspannung	230 V	Gesamt-Produktcode	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	871869674108500
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	74108500
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	1
Anschlusstyp	Schraubanschluss	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696741085
Genehmigung und Anwendung		Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat	EAN Umverpackung	8718696741092
Produktdaten			
Bestell-Produktname	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz		

# HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

