



HF-Selectalume II pour TL5 lamps

HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II est la solution fluoescence la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées. Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,35 ms
Pic de courant d'appel (max.)	30 A
Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur WAGO 744
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur WAGO 744 [Compatible avec le câblage manuel]

Température	
Gamme de températures ambiantes	-15 °C à 50 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	L 280x30x21.5
Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe énergétique	A2 BAT
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Certification

HF-Selectalume II pour TL5 lamps



PSB Marquage TISI Homologation SIRIM
Certificat CB Certificat CCC Certificat VDE-
EMV

Code de commande	93935400
Code 12NC	913713034566
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900939354
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900939361

Données du produit

Nom du produit de la commande	HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Code EOC	872790093935400

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

