



# InfraRed Industrial Heat Incandescent

## PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27 [E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	5.000 Stunde(n)
Nennlebensdauer (Std.)	5.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent

Lichttechnische Daten	
Lichtfarbe	C

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	100 W
Spannung (Nom)	240 V
Spannung (Nom)	240 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Hartglas
Kolbenform	PAR38 [PAR 4,75 Zoll/121 mm]

Produktdaten	
Bestell-Produktname	PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150012893515
Bestellcode	12893515
Material-Nr. (12NC)	923801245506
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500128935
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900207248

# InfraRed Industrial Heat Incandescent

## Abmessungsskizzen



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

