



MASTERLine ES

MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Галогенная горелка низкого напряжения с высочайшими показателями энергосбережения и длительности эксплуатации за счет ИК-покрытия, в стеклянном отражателе. Идеальное решение для небольших декоративных светильников с акцентом освещения на объектах. Дихроичное покрытие не дает лампе нагревать объект.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [GU5.3]
Код Philips	18133
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Номинальный срок службы (ном.)	5000 h
Цикл переключения	20000X

Технические характеристики освещения	
Угол пучка света (ном.)	36 °
Светоотдача (номинальная) (ном.)	300 lm
Сила света (макс.)	1000 cd
Номинальный угол распределения света	36 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (мин.)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	300 lm

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Ток лампы (ном.)	2 A
Время включения (ном.)	0.0 s

Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Коэффициент мощности (ном.)	1
Напряжение (ном.)	12 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B
Энергопотребление кВт·час/1000 ч	21 kWh

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	250 °C
Температура цоколя (макс.)	350 °C


Данные об изделии	
Полный код продукта	871150041367371
Название продукта для заказа	MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
EAN/UPC — продукт	8711500413673
Код заказа	924895017101
Нумератор — количество на упаковку	1

MASTERLine ES

Нумератор— упаковок на внешний короб	20
Материал № (12NC)	924895017101
Вес нетто (шт.)	30,000 g

ILCOS Code	HRGS-20-12-GU5.3-50/36
------------	------------------------



Чертеж размеров



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	51 mm	50,5 mm

MLES 18133 20W GU5.3 12V MR16 36D

Фотометрические данные



Consumer Lamps, Halogen, Spectral power distribution

