

PHILIPS

Lighting



Aluline 111

Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

Parlama önleyici kapağa sahip, dekoratif alüminyum reflektör içinde düşük voltajlı halojen yakıcı. Son teknolojiyi içeren modern armatürler için ideal çözüm; nesnelerinizi spot ışığıyla aydınlatır. Alüminyum kaplama arka ışığın ısınmasını önler.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G53 [G53]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	4.000 h
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	4.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Halogen
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işın Açısı (Nom)	24 °
Işık Akısı	507 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2800 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	80 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	50,0 W
Lamba Akımı (Nom)	0,24 A
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	Anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	1
Voltaj (Nom)	12 V
Voltaj (Nom)	12 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	R111 [R 111 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	53 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
Tam ürün adı	Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6
Tam ürün kodu	871869658866600
Sipariş kodu	58866600
Malzeme No. (12NC)	925721417101
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696588666
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8718696588673


Aluline 111

Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6

