



# MASTER PL-C 4 Broches



## MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

### Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G24Q-1 [G24q-1]
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	600 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)

Coordonnée chromatique X	0,44
Coordonnée chromatique Y	0,403
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	60 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	10,4 W


# MASTER PL-C 4 Broches

Courant lampe (nom.)	0,190 A
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423296

## Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX
Code EOC	871150062329470
Code de commande	62329470
Code 12NC	927907083040
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500623294
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500711021

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	109,9 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-C 4 Broches

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

