



MASTER PL-C 4 Broches



MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF électronique avec préchauffage intégré et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Coordonnée chromatique X	
Culot	G24Q-2 [G24q-2]		0,38
Référence de mesure de flux	Sphere	Coordonnée chromatique Y	0,38
Données techniques de l'éclairage		Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Efficacité lumineuse (nominale)	67 lm/W
Flux lumineux	1 200 lm	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Fonctionnement et électricité	
		Consommation électrique	18,4 W


MASTER PL-C 4 Broches

Courant lampe (nom.)	0,230 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	19 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423303

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
Code EOC	871150062334870
Code de commande	62334870
Code 12NC	927907284040
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500623348
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500715906

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	142,9 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 4 Broches

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

