



# TUV PL-L

## TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	2G11
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	TUV
Désignation de la couleur	- [Non précisé]
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	90 W
Courant lampe (nom.)	0,8 A
Tension (nom.)	115 V
Tension (nom.)	115 V

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	2xT16

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg


  

UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	28,1 W

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25
Nom de produit complet	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25
Code EOC	871150088829740
Code de commande	88829740
Code 12NC	927909804007
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500888297
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500888303

## Schéma dimensionnel



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

