



MASTER PL-T 4 Broches Xtra

MASTER PL-T XTRA 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. De plus, les lampes MASTER PL-T Xtra s'accompagnent de coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-T, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales

Culot	GX24Q-5 [GX24q-5]
-------	-------------------

Données techniques de l'éclairage


Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	4 300 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)

MASTER PL-T 4 Broches Xtra

Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	75 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	56,0 W
Courant lampe (nom.)	0,320 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	59 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-T XTRA 57W/830/4P 1CT/5X10BOX
Code EOC	871150089752770
Code de commande	89752770
Code 12NC	927912783014
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500897527
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500897541

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-T 4 Broches Xtra

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

