



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Courant lampe (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,360 A
Référence de mesure de flux	Sphere	Commandes et gradation	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Forme de la lampe	T8
Flux lumineux	1 350 lm	Approbation et application	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Classe d'efficacité énergétique	G
Coordonnée chromatique X	0,38	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Coordonnée chromatique Y	0,38	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	19 kWh
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Numéro d'enregistrement EPREL	423364
Efficacité lumineuse (nominale)	75 lm/W	Données du produit	
Indice de rendu de couleur (IRC)	81	Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25
Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25
Consommation électrique	18,2 W		

MASTER TL-D Super 80

Code EOC	871150063171840
Code de commande	63171840
Code 12NC	927920084023
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500631718


Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500631725

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25

