



MASTER TL-D Super 80 long. Especiales



MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

La MASTER TL-D Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los tubos fluorescentes de colores estándar. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Corriente de lámpara (nom.)	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,360 A
Referencia de medición de flujo	Sphere	Controles y regulación	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)	Regulable	Sí
Datos técnicos de la luz		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Forma de la bombilla	T8
Flujo luminoso	1.300 lm	Aprobación y aplicación	
Designación de color	Luz natural fría	Clase de eficiencia energética	G
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,313	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,337	Consumo energético kWh/1000 h	19 kWh
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K	Número de registro EPREL	423367
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	68 lm/W	Datos de producto	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
Consumo de energía	18,2 W		

MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

Full EOC	871150063177040
Código de pedido	63177040
Código 12NC	927920086544
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500631770


Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500631787

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/865	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
1SL/25					

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

