



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Energieverbrauch	59,4 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,670 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	5.000 lm		
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Kolbenform	T8
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Genehmigung und Anwendung	
Nennlichtausbeute (nom.)	81 lm/W	Energieeffizienzklasse	G
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	60 kWh
		EPREL Registrierungsnummer	423401

# MASTER TL-D Super 80

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150063225840
Bestellcode	63225840
Material-Nr. (12NC)	927922086544
Lokaler Bestellcode	1065886


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500632258
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500632265

## Abmessungsskizzen





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

