



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,38
Coordonnée chromatique Y	0,38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	67 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	15,5 W

Courant lampe (nom.)	0,335 A
----------------------	---------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	16 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423408


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25
Nom de produit complet	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Code EOC	871150070280740
Code de commande	70280740
Code 12NC	927922284014
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500702807


Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500722317

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25

