



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25

MASTER TL-D Secura mit 26 mm Röhrendurchmesser besitzt einen Splitterschutz durch Teflon-Beschichtung, der das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Die Lampe ist einfach an einem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

Hinweise

- Nicht geeignet für geschlossene Leuchten (angegeben durch einen blauen Ring)
- Empfohlene Verwendung in Kombination mit selbst stoppendem Lampensteuerungssystem
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.
- Um die Integrität der Beschichtung sicherzustellen, wird ausdrücklich empfohlen, Secura Lampen spätestens dann auszuwechseln, wenn die angegebene Lebensdauer der Lampe erreicht wird (50 % Ausfall bei 3 Stunden Schaltzyklus).

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Nennlichtausbeute (nom.)		85,5 lm/W
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Farbwiedergabeindex (CRI)	80	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	59,4 W	
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,670 A	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Lichtregelung und Dimmen		
Lichtstrom	5.100 lm	Dimmbar	Ja	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)			
Farbkoordinate X (Nom)	0,38			
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K			

MASTER TL-D Secura

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
------------	-----------------

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	60 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423411

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25
---------------------	-----------------------------------


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150064018540
Bestellcode	64018540
Material-Nr. (12NC)	927922484076
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500640185
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500640192

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

