



MASTER PL-S 4 Broches



MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	2G7		4000 K
Référence de mesure de flux	Sphere	Efficacité lumineuse (nominale)	82 lm/W
		Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Consommation électrique	11,9 W
Flux lumineux	880 lm	Courant lampe (nom.)	0,160 A
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)		
Coordonnée chromatique X	0,38		
Coordonnée chromatique Y	0,38		

MASTER PL-S 4 Broches

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique G
Taux de mercure (Hg) (max.) 1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.) 1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 12 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL 423601

Données du produit

Nom du produit de la commande MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX


Nom de produit complet	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX
Code EOC	871150026122970
Code de commande	26122970
Code 12NC	927936684011
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500261229
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500261243

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-S 4 Broches

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX

