



# TUV T5

## TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	4PINSSINGLEENDED [4 Pins Single Ended]
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtfarbe	- [Nicht spezifiziert]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	75 W
Lampenstrom (Nom)	0,425 A
Spannung (Nom)	176 V
Spannung (Nom)	176 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T16 [T 16 mm]


UV	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	32,7 W

Produktdaten	
Bestell-Produktname	TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32
Gesamt-Produktcode	871150064232599
Bestellcode	64232599
Material-Nr. (12NC)	927970704099
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500642325
Zähler - Pakete pro Außenkarton	32
EAN Umverpackung	8711500642332


# TUV T5

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32	19,3 mm	1.564,5 mm	1.556,6 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 64T5 HE 4P SE UNP/32

