

MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25

Denna MASTER TL-D Xtreme-ljuskälla ger extremt lång livslängd för extra låg totalkostnad. Den lämpar sig därför för platser där lampbyte är dyrt till följd av hög takhöjd eller att driften störs, samt användningsområden med långa tändningscykler, t ex tunnlar, oljeborrplattformar, tillverkningslinjer. Den kan användas med befintliga driftdon eller särskilda HF Xtreme-driftdon.

Varning och Säkerhet

- För att livslängden ska bli den angivna vid 100 % drift, ska inte dimring under 30 % tillämpas
- Vid användning på elektromagnetiskt driftdon är rekommendationen att endast använda Philips S10- eller S10E-tändare (för 18 W typerna S2 eller S2E) för att angiven livslängd ska uppnås, och att installera nya tändare vid lampbyte.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	47 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 300 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,403
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76,3 lm/W

Färgåtergivningsindex	82
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	18,0 W
Lampström (nom)	0,370 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G

MASTER TL-D Xtreme


Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	3 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	423626

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25
Full EOC	871150054492640
Beskrivning av lokal kod	8343802


Beställningsnummer	54492640
Materialnummer (12NC)	927980383014
Lokal kod	8343802
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500544926
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500544933

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV

