



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Corrente lampada (Nom)	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,380 A	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Controlli e dimmerazione	
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Dimmerabile	Si
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Flusso luminoso	860 lm	Approvazione e applicazione	
Designazione colore	Cool Daylight	Classe di efficienza energetica	G
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2 mg
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2 mg
Temperatura del colore correlata	4000 K	Consumo energetico kWh/1000 h	15 kWh
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	63 lm/W	Numero di registrazione EPREL	423504
Indice di resa cromatica (CRI)	83	Dati del prodotto	
Funzionamento e parte elettrica		Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25
Consumo energetico	14,2 W		

MASTER TL-D Super 80

Nome completo prodotto	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25
Full EOC	871150095381040
Descrizione codice locale	1484NG
Codice d'ordine	95381040
Codice materiale (12NC)	928024384001
Codice locale	1484NG


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500953810
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500953827

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28 mm	361,2 mm	368,3 mm	365,9 mm	375,4 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

