



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Keramiska metallhalogenlampor med tubformade eller belagda ellipsformade klara ytterkolvar – skräddarsydda för att ersätta och överträffa kvartsmetallhalogenlampor med befintliga driftdon.

Varning och Säkerhet

- Endast för användning i helt sluten armatur, även vid testning (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- För användning med styrsystem avsett för högtryckskviksilver- eller högtrycksnatriumlampor med extern tändare
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- Varm återtändning kan ta upp till 15 minuter – därför rekommenderas T15-tändare

Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	30 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	842 [CCT of 4200K]
Ljusflöde	32 400 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningindex	88

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	360,0 W
Spänning (nom)	118 V
Spänning (nom)	118 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Belagt glas

MASTERColour CDM MW Eco

Material i lampan	Härdat glas
Lampform	B90 [B 90 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	48 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	48,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	360 kWh
EPREL-registreringsnummer	473316

Produktdata

Beställningsprodukt	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
---------------------	--


Fullständigt produkt	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
Full EOC	871869659568800
Beskrivning av lokal kod	8348304
Beställningsnummer	928070219830
Materialnummer (12NC)	928070219830
Lokal kod	8348304
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696595688
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718696595695

Måttskiss




Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91 mm	226 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

