



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione doppia, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Le lampade possono utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	RX7s
Posizione di funzionamento	P45 [Parallelo +/-45D o orizzontale (HOR)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	16.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	6.000 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85 lm/W

Indice di resa cromatica (CRI)	80
Lunghezza arco O (Nom)	8 mm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	71,0 W
Tensione (Nom)	94 V
Tensione (Nom)	94 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente

MASTERC colour CDM-TD

Forma lampadina	T22
-----------------	-----

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	3,4 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	71 kWh
Numero di registrazione EPREL	473326

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12



Full EOC	871150019782515
Descrizione codice locale	CDMTD70
Codice d'ordine	19782515
Codice materiale (12NC)	928082205125
Codice locale	CDMTD70
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500197825
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500197832

Disegno tecnico



Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

