



ML

ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Lampade a luce miscelata

Warnings and safety


- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Posizione di funzionamento	VBU/VBD30 [Verticale o base rivolta verso l'alto/verso il basso +/-30D]
Vita al 50% di guasti (Nom)	8.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	371
Coordinata cromatica Y (Nom)	380
Temperatura del colore correlata	3600 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	17 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	65
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	165,0 W
Tensione (Nom)	230 V
Tensione (Nom)	230 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Vetro rivestito
Materiale della lampadina	Soft Glass
Forma lampadina	BF75 [BF 75 mm]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	13 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	160 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Nome completo prodotto	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Full EOC	871150018135030
Codice d'ordine	18135030
Codice materiale (12NC)	928095056891
Codice locale	ML160
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500181350
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8711500181367

Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24	76 mm	173 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Durata



Life Expectancy Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24



Lumen Maintenance Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

